

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.010 Kompaktna luč

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.010 - Kompaktna luč

Compact light – slimline, space-saving light for use inside the enclosure



Features

Št. Modela	SZ 4140.010
Prednosti	<p>Tanjše: približno 50 % manjša višina in globina ter s tem približno 75 % manjša prostornina kot običajne luči</p> <p>Hitreje: univerzalna hitra pritrditev na TS reže s sponkami, vijaki ali močnimi magneti (opsijsko). Preprosto potisnite ob stran ali zadaj, namestite luč in je končano!</p> <p>Stikalo za vrata je mogoče priključiti tudi prek 2-polnega konektorja</p> <p>Prozoren pokrov luči, z utorom na notranji strani</p>
Barva	Podobno RAL 7035
Obseg dobave	<p>Kompaktna luč s kompletom za montažo s sponkami in vijaki</p> <p>Luči</p> <p>Pokrov luči</p> <p>Priključni kabel</p> <p>Sestavni deli</p>
Poraba energije	8 W
Dolžina priključnega kabla	3 m
Mounting distance screws	475 mm

Features

Ballast	Wide-range electronic ballast
Možnosti priklopa	Integral connection cable with open end Door-operated switch
Luči	Fluorescent lamp T5
Razred zaščite	II (all-insulated)
Stikalo (tip)	Integral on/off/door-operated switch
Cable deflection via rear possible	Yes
Light cover	Yes
Luči – vrsta namestitve	Screw-fastening Clip attachment Magnetic attachment (accessory)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami	500 V AC
Nazivna izolacijska napetost	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Možnosti namestitve	TS vodoravni profil strešnega okvirja: neposreden TS, SE navpični profil: neposreden SE izbokline na sprednjem in zadnjem delu strešnega okvirja: neposredne SE profili na strani strešnega okvirja: neposredni AE, CM, TP: z magnetnim montažnim kompletom AE: s tirnico za notranjo montažo
Opomba	Stikalo za vrata je mogoče priključiti tudi prek 2-polnega konektorja
Opomba za model št.	Možnost napeljave kablov prek zadnje plošče
Mere	Širina: 455 mm Višina: 59 mm Globina: 24 mm
Delovno temperaturno območje	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,083 - 0,149 A

Features

Nazivni tok	0,045 - 0,088 A
Temperaturno območje shranjevanja	-20 °C...70 °C
Nazivna delovna napetost	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,4 kg
Bruto teža	0,504 kg
Carinska tarifna številka	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Opis izdelka	SZ Compact light, WHD: 455x59x24 mm, 8 W, 100-240 V, 50/60 Hz, Integral on/off/door-operated switch mode, ENEC