


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.100

PC sistem ohišij

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 4650.100 - PC sistem ohišij Nerjavno jeklo

Sistemi ohišij za računalnike na osnovi VX SE iz nerjavnega jekla 1.4301 (AISI 304). Enako načelo zasnove kot pri ohišju za računalnike iz jeklene pločevine. Praktična zadnja vrata omogočajo enostaven dostop za servisiranje. Visoka stopnja zaščite dostopa zaradi oblikovanih stranskih plošč in strehe ter notranje ključavnice steklenih vrat in možnosti zaklepanja predala za tipkovnico.



Features

Št. Modela	PC 4650.100
Zasnova	Nerjavno jeklo
Material	Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Zadnja vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Zaslon: enoslojno varnostno steklo, 4 mm
Površinska obdelava	Brušeno, zrnatost 400
Obseg dobave	Ohišje, zaprt zgornji del in stranice Zadnja vrata z zaklepno palico Zastekljena vrata na vrhu, zapahnjena od znotraj Polica za komponente Predal za tipkovnico z zložljivimi sprednjimi vrati za naslonjalo za roke in podlogo za miško Vložek ključavnice, ključavnica št. 3524 E Spodnja vrata s ključavnico Plošče za kableske uvodnice, razdeljene

Features

Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.600 mm Globina: 630 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Razred zaščite NEMA	NEMA 12
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	115 kg
Bruto teža	120,5 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Opis izdelka	PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless steel 1.4301, with keyboard drawer

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK