

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000 Podporni trak

State: 6.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Za enostavno pritrditev kabljskih kanalov, nosilcev kabljskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.



Features

Št. Modela	TS 4695.000
Opis izdelka	Za enostavno pritrditev kabljskih kanalov, nosilcev kabljskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabljskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki	Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	440 mm
Možnosti namestitve VX	Globina ohišja 500 mm
Možnosti namestitve VX SE	V ohišjih z globino 500 mm, na zunanji montažni ravni
Možnosti namestitve AX	Širina vrat 500 mm, z odmično ključavnico V vratih s širino 500 mm, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja, v vratih na tečajih
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V vratih s širino 500 mm, pri vratih na tečajih, skupaj s perforirano vratno letvijo
Možnosti namestitve TS	V ohišjih s širino/globino 500 mm, na zunanji montažni ravni
Možnosti namestitve AE	V ohišjih s širino/višino 500 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AE

Features

Možnosti namestitve TP	V TP podstavku in enodelnem konzolnem podstavku, 500 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo za TP, kompaktno ohišje HD
Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS VX SE TP AX AE Širina/globina: 500 mm
Paketi	20 pc(s).
Neto teža	4,4 kg
Bruto teža	4,603 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	TS Support strip, for VX, TS, VX SE, TP, for outer mounting level: for W/D: 500 mm, L: 440 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------