

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.310**

**Zunanji povezovalni priključek, 3 mm**

State: 15.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.310 - Zunanji povezovalni priključek, 3 mm za VX IT

Za povezovanje VX IT okvirjev s predelnimi stenami ali za zamenjavo predsestavljene ohišja z enakim modelom ali zamenjavo integriranega okvirja s hladilno rešitvijo Rittal LCP.



## Features

Št. Modela	VX 5301.310
Prednosti	Podpira retroaktivno zamenjavo ohišij ali LCP naprav Zagotavlja zahtevano povezovalno razdaljo 3 mm, kar omogoča naknadne modifikacije
Aplikacije	Za naknadno zamenjavo ohišij ali LCP naprav Za naknadno vgradnjo/odstranitev predelnih sten, enodelno, drsno
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	pocinkano
Obseg dobave	4 zunanji povezovalni konektorji, 3 mm Povezovalno tesnilo, 8 m Sestavni deli
Opomba	Pri povezanih ohišjih se zunanja mera poveča za 2 mm na ohišje Najvišja dosegljiva stopnja IP zaščite po standardu IEC 60 529 je IP 20.
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,78 kg
Bruto teža	0,86 kg

# Features

PCF na paket (od zibelke do vrat)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Opis izdelka	Baying connector for buying VX IT frames with partition separation, or for replacing a pre-configured enclosure with an identical model or replacing an integral frame with an LCP cooling solution.