

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.330

Gland plate modules, vented

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.330 - Gland plate modules, vented za VX IT

Za zapiranje podnožja

Features

Št. Modela	VX 5301.330
Opis izdelka	Za tesnjenje dna.
Prednosti	Velik perforiran del za podporo pasivnega nadzora klimatizacije v ohišju Filtrirna podloga se vstavi od zgoraj za enostavno zamenjavo
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Gland plate modules, vented Filtrirna podloga Sestavni deli
Navodila za sestavljanje	Za popolno tesnjenje podnožja v VX IT je treba kombinirati več modulov z uvodnicami. Modul z uvodnicami je mogoče kombinirati z drugimi osnovnimi moduli globine 237,5 mm.
Mere	Globina: 237,5 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Širina: = 600 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,44 kg
Bruto teža	1,64 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Features

Opis izdelka

VX IT gland plate module, ventilated, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, sheet steel