

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5530.181

# Omrežno/strežniško ohišje TS IT

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5530.181 - Omrežno/strežniško ohišje TS IT s prezračevanimi vrati, s 482,6 mm (19") montažnim okvirjem

TS IT, vented, for room climate control 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

## Features

Št. Modela	DK 5530.181
Material	Jeklena pločevina Aluminij
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Notranja montaža: temeljni premaz Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	Okvir in plošče ohišja: RAL 7035 Notranja namestitev, prezračevalna rešetka spredaj: RAL 9005

# Features

Obseg dobave	<p>Okvir ohišja TS 8 z vrati in strešno ploščo</p> <p>Sprednja vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja je približno 85 % perforirana), 180° tečaji</p> <p>Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E</p> <p>Dva 482,6 mm (19") montažna okvirja, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino</p> <p>Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.</p> <p>Priključni pribor za izenačevanje potencialov z ozemljitveno točko (priloženo)</p> <p>12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo)</p> <p>50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)</p> <p>IPPC paleta</p> <p>Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, s stranskim vhodom za kabel v globino in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja</p> <p>Zadnja vrata iz jeklene pločevine, prezračevana (površina prezračevanja približno 85 % perforirana), navpično deljena, 180° tečaji</p>
Mere	<p>Širina: 600 mm</p> <p>Višina: 2.000 mm</p> <p>Globina: 800 mm</p>
Enote	42 U
Enote	42 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj	84 mm / 168 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	545 mm
Design doors	Prezračevano
Različica s 482,6 mm (19") nivojem	Montažni okvir, 482,6 mm (19")
Nosilnost	15.000 N
Opomba	Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material	Aluminium

## Features

---

Paketi	1 pc(s).
Neto teža	80,75 kg
Bruto teža	85 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	TS IT, 19" mounting frame, vented, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity