

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 5541.245 Kolokacijsko stojalo TX

State: 2.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 5541.245 - Kolokacijsko stojalo TX

Svet IT se spreminja in centralizacija IT v velikih podatkovnih centrih je postala dolgoročen trend. TX Colo, ki je popolnoma prilagojen za uporabo v velikem podatkovnem centru, je naš odgovor. S svojo napredno konfiguracijo je TX Colo pripravljen za takojšnjo uporabo, da ustreza vaši aplikaciji!



Features

Št. Modela	TX 5541.245
Zasnova	Standardne
Opis izdelka	Vgrajeni usmerniki zraka in pregrada zagotavljajo optimalen pretok zraka, kabelski pladenj omogoča enostavno upravljanje kablov, udoben ročaj z integrirano ključavnico s tipkovnico pa zagotavlja izboljšano zaščito dostopa. Poleg tega je TX Colo zaradi prezračevanih vrat idealen za uravnavanje temperature v prostoru.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Notranja namestitvev: lakirano Vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano Perforirana vrata, jeklena pločevina
General colour	RAL 7035
Barva	Okvir in streha ohišja: RAL 7035 Vrata: RAL 7035 Ročaj in tečaji: RAL 9005

Features

Obseg dobave	Okvir ohišja z vrati in strešno ploščo Vhodna vrata iz jeklene pločevine, prezračevalna, 130° tečaji Zadnja vrata iz jeklene pločevine, deljena, prezračevana, 130° tečaji Ključavnica, spredaj in zadaj: udoben ročaj VX s številčno kodo Strešna plošča z vhodom za kable po celotni globini ohišja, levo in desno Pregradna plošča, nameščena na levi strani ohišja 150 mm kabelski pladenj, nameščen na zadnji desni strani ohišja 10 x pritrdilne matice z vijaki (priloženo) Ozemljitveni pripomočki (priloženi) Montažni kotniki, 482,6 mm (19") Zračna pregradna plošča Komplet za povezovanje (priložen)
Debelina materiala - vrata	1,2 mm
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.450 mm Globina: 1.200 mm
Enote	52 U
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
482,6 mm (19") priključek	Ohišje s širino 800 mm, nameščeno na prečnih nosilcih
Zasnova	Standard
Zasnova strehe	Strešna plošča z vhodom za kable po celotni globini ohišja, levo in desno
Design doors	Prezračevana vrata
Zasnova zadnjih vrat	Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana dvodelno Površina prezračevanja približno 78 % perforirana

Features

Zasnova sprednjih vrat	Vrata iz jeklene pločevine, prezračevana Vrata iz aluminija/jeklene pločevine, prezračevana enodelno Površina prezračevanja približno 78 % perforirana
Zasnova tal	Odprto
Položaj montažnih kotnikov	482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
Nosilnost	15.000 N
Opomba	Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	145 kg
Bruto teža	151 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	TX Colocation server rack, WxHxD: 800x2450x1200 mm, 52 U, vented sheet steel door at the front, vented sheet steel door at the rear, vertically divided, 130° hinges front and rear

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---