

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.052 Kabelski kanal

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.052 - Kabelski kanal za VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelski kanal z odstranljivim pokrovom kanala, ki je pritrjen na obeh straneh.

Features

Št. Modela	DK 5302.052
Opis izdelka	Kabelski kanal za skrito napeljavo kablov. Odstranljiv pokrov na tečajih za priročen dostop do kablov. Kanal ima vhodne točke za kable v notranjosti ohišja in skozi zadnji del kanala. Priložene sponke za pritrditev kablov je mogoče namestiti na kabelske čevlje kanala na nastavljivi globini za lažjo napeljavo kablov. Kabelski kanal je mogoče tudi priviti. Za optimiziran pretok zraka ga je mogoče kombinirati s kompletom krtačnih trakov za VX IT.
Prednosti	Enostavna montaža s hitrim pritrjevanjem brez orodja Visoka gostota zaradi napeljave kablov v obliki črke U Primerno za povezovanje hrbet ob hrbtu Kabelski kanal se lahko uporablja kot zaščitni element za preprečevanje kratkih stikov zraka znotraj hladnega hodnika Zaklepne kabelske uvodnice se lahko z montažnimi deli namestijo na standardne montaže 1 U
Tehnični podatki	Integral 482.6 mm (19") mounting cut-outs (1 U): 6 pc(s).
Material	Jeklena pločevina Plastika po UL 94-HB
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Kabelski kanal 2 pokrova 14 nosilcev za kable, 6 U 10 palic za pritrditev kablov Sestavni deli
Enote	42 U
Primerno za	Ni mogoče kombinirati z dinamičnimi montažnimi kotniki 482,6 mm (19") za VX IT

Features

Opomba	Pri simetrični notranji namestitvi v ohišje tipa VX IT ni mogoče kombinirati z dinamičnimi 482,6 mm (19") montažnimi kotniki . Pri asimetrični notranji namestitvi je podprta montaža na eni strani.
Mere	Širina: 109,5 mm Globina: 314,5 mm Dolžina: 1.872 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX IT Data Rack TX CableNet Širina: = 800 mm Višina: = 2.000 mm = 2.122 mm
Primerno za širino	800 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	9,2 kg
Bruto teža	9,54 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Opis izdelka	Cable duct, 42 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 2000 mm