

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.120 Kabelski kanal

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.120 - Kabelski kanal za VX, VX IT

Za vpenjanje in usmerjanje kablov v omrežnih in strežniških aplikacijah.



Features

Št. Modela	VX 5302.120
Prednosti	<p>Enostavna montaža s hitrim pritrjevanjem brez orodja</p> <p>Alternativno primerno za pritrnitev z vijaki</p> <p>Integrirane večnamenske luknje za pritrnitev komponent za kabelsko napeljavo</p> <p>Vgrajene montažne luknje za pritrnitev PDU enot v razmaku 7 U prek vdolbine za ključavnico</p>
Aplikacije	Za navpično napeljavo kablov in razbremenitev napetosti pri omrežnih in strežniških aplikacijah
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve	<p>Na VX IT okvirju med strešnim in osnovnim okvirjem, po vseh straneh</p> <p>V 800 mm širokih VX IT ohišjih je alternativno podprta pritrnitev z vijaki med zgornjim in spodnjim globinskim nosilcem</p>

Features

Navodila za sestavljanje	Za montažo po celotni globini ohišja na okvir s sponko za hitro odpiranje. Pri montaži v ohišja širine 800 mm je podprta dodatna vijačna pritrditev na globinske nosilce 482,6 mm (19") konfiguracije
Mere	Širina: 145 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX IT Višina: = 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,4 kg
Bruto teža	4,56 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Opis izdelka	Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening