

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5830.600

## Sistem prostostojećih ohišij VX SE

State: 27.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5830.600 - Sistem prostostoječih ohišij VX SE

Enojno ohišje iz jeklene pločevine z robustnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema ter privijačeno zadnjo ploščo in vrati. Streha in stranice so izdelani iz enega kosa s profiliranim okvirjem. Sistemsko združljiva in razširljiva z dodatki VX25. Poveča učinkovitost, saj stranskih plošč ni treba montirati, velike širine ohišij pa nadomeščajo manjše povezane kombinacije.



## Features

Št. Modela	SE 5830.600
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Ohišje, vrata in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanost, teksturirana barva Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva	RAL 7035

# Features

Obseg dobave	Ohišje, zaprt zgornji del in stranice Vrata Zapiranje vrat pri enokrilih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran Montažna plošča Kabelske uvodnice Zadnja plošča, snemljiva Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm Zadnja plošča, enodelna
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.800 mm Globina: 400 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	499 mm x 1.696 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Razred zaščite NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IK koda	IK10
Število vrat	1
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	96,39 kg
Bruto teža	97,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	283,54 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261

# Features

---

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX SE free-standing enclosure system, WHD: 600x1800x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration