

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 5302.168 Prečni nosilec

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5302.168 - Prečni nosilec za montažne kotnike VX IT 482,6 mm (19")

Za standardno montažo profilnih tirnic v colskih dimenzijah, ki se lahko spreminjajo po globini in širini, v omrežnih/strežniških ohišjih VX IT s širino 800 mm.

## Features

Št. Modela	VX IT 5302.168
Zasnova	za VX IT 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamični
Opis izdelka	Za standardno montažo imperialnih profilnih tirnic s spremenljivo širino v 800 mm širokih omrežnih/strežniških ohišjih VX IT.
Prednosti	Podprta je simetrična ali asimetrična namestitvev Več prostora za napeljavo kablov ali integracijo hladilne enote Liquid Cooling Unit (LCU) pri enostranski, asimetrični (stransko zamaknjeni) namestitvi Idealno za integracijo 482,6 mm (19") montažnih kotnikov za alternativno namestitvev s komponentami velikosti 21", 23" ali 24" Za povečanje energetske učinkovitosti integriranega sistema za nadzor klimatizacije v ohišju je mogoče območje okoli 482,6 mm (19") montažne ravni prekrite z zračnimi pregradnimi ploščami, kar omogoča selektivnejšo uporabo hladilnega pretoka zraka in zmanjšuje pretok izhodnega zraka
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	lakirano
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Sestavni deli
Nosilnost	Največja nosilnost ene montažne ravni na tem prečnem nosilcu je 7500 N na montažno raven oziroma 15000 N na ohišje.

# Features

Navodila za sestavljanje	<p>Pritrjeno neposredno na okvir ohišja. Uporablja se samo na spodnji strani montažnih kotnikov.</p> <p>Na vrhu so dodani prečni nosilci za standardni montažni kotnik VX IT 5302167. Za pritrditev montažnih kotnikov na prečne nosilce z vijaki je dodatno potreben montažni nosilec za montažne kotnike VX IT 482,6 mm (19") 5302169.</p>
Primerno za	<p>Vrsta ohišja: VX IT</p> <p>Širina: = 800 mm</p>
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	6,1 kg
Bruto teža	6,3 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	VX IT cross-member for 19" mounting angles, dynamic, for depth- and width-variable mounting of 482.6 mm (19") mounting angles, dynamic, in the bottom of 800 mm wide VX IT network/server enclosures.