


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5831.680

Sistem prostostoječih ohišij VX SE

State: 31.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5831.680 - Sistem prostostoječih ohišij VX SE IP 66/ NEMA 4

Prostostoječe ohišje iz jeklene pločevine s stabilnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema, zadnjo ploščo in vrati, pritrjenimi z vijaki. Streha in stranice iz enega kosa s profilnim okvirjem. Popolnoma združljivo s sistemom povezovalnih ohišij VX25. Večja učinkovitost brez potrebe po namestitvi stranskih plošč. Izboljšana zaščita z razredom zaščite IP 66 / NEMA 4.



Features

| | |
|---------------------|---|
| Št. Modela | SE 5831.680 |
| Material | Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm Osnova: jeklena pločevina, 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm |
| Površinska obdelava | Ohišje, vrata in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana Podnožje: temeljni premaz, prašno barvano, teksturirana barva |
| Barva | RAL 7035 |

Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Obseg dobave | Ohišje, zaprt zgornji del in stranice Vrata Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Montažna plošča Osnovna plošča, plošča z uvodnicami Zadnja plošča, snemljiva Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm |
| Mere | Širina: 800 mm Višina: 1.800 mm Globina: 400 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 699 mm x 1.696 mm |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66 |
| Razred zaščite NEMA | NEMA 4 |
| Tipaska ocena po UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 4 Type 12 |
| IK koda | IK10 |
| Število vrat | 1 |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 121,1 kg |
| Bruto teža | 124,8 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 359,73 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Features

Opis izdelka

VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x400 mm,
Sheet steel, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Certificates

Surface finish
Protection category

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
PCF-declaration