

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5306.190

# Omrežno/strežniško ohišje VX IT

State: 2.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5306.190 - Omrežno/strežniško ohišje VX IT s steklenimi vrati, IP 55, prazno ohišje

Zaprto ohišje VX IT za neposredno regulacijo temperature, prilagojeno specifičnemu ohišju. Na voljo brez 482,6 mm (19") notranjih elementov kot prazno ohišje za individualno konfiguracijo v različnih dimenzijah in z razredom zaščite do IP 55.



## Features

Št. Modela	VX 5306.190
Material	Jeklena pločevina Aluminij Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Zadnja vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano
General colour	RAL 7035
Barva	Okvir ohišja, zadnja vrata in streha: RAL 7035 Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005 Ročaj in tečaji: RAL 9005

# Features

Obseg dobave	Okvir ohišja VX z vrati in strešno ploščo Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E Strešna plošča, enodelna, zaprta Talna plošča s kabelskimi uvodnicami, večdelna, zaprta Komplet tesnil in tesnil za plošče z uvodnicami (priloženo) 12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo) 25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo) IPPC paleta
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
Enote	42 U
Enote	42 U
Zasnova strehe	enodelna, zaprta
Zasnova zadnjih vrat	Vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji
Zasnova sprednjih vrat	Steklena aluminijasta vrata, zaprta, enodelna, 180° tečaji
Zasnova montažnih kotnikov	brez
Zasnova tal	Talna plošča s kabelskimi uvodnicami, večdelna, zaprta
Položaj montažnih kotnikov	brez
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
IK koda	IK08
Opomba	Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	80,64 kg
Bruto teža	90,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	223,7 kg CO2 eq (Cat B)

# Features

---

Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate Surface finish Protection category
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK