



SE 5852.680 - Sistem prostostoječih ohišij VX SE IP 66/ NEMA 4X

Prostostoječe ohišje iz jeklene pločevine s stabilnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema, zadnjo ploščo in vrati, pritrjenimi z vijaki. Streha in stranice iz enega kosa s profilnim okvirjem. Popolnoma združljivo s sistemom povezovalnih ohišij VX25. Večja učinkovitost brez potrebe po namestitvi stranskih plošč. Izboljšana zaščita z razredom zaščite IP 66 / NEMA 4X.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | SE 5852.680 |
| Material | Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanost Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm Podnožje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
| Površinska obdelava | Ohišje, zadnja plošča in vrata: brušeno, zrnatost 400 Montažna plošča: pocinkana Podnožje: brez premaza |

Features

| | |
|------------------------------|---|
| Obseg dobave | Ohišje, zaprt zgornji del in stranice Vrata Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Zadnja plošča, snemljiva Montažna plošča Osnovna plošča, plošča z uvodnicami Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm |
| Mere | Širina: 800 mm Višina: 1.800 mm Globina: 500 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 699 mm x 1.696 mm |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66 |
| Razred zaščite NEMA | NEMA 4X |
| Tipaska ocena po UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| IK koda | IK10 |
| Število vrat | 1 |
| Opomba | Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitev |
| Osnovni material | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 132,3 kg |
| Bruto teža | 134 kg |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Features

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

| | |
|--------------|--|
| Opis izdelka | VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x500 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front |
|--------------|--|

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Certificates | Surface finish Protection category |
|--------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------|--|
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration |
|--------------|--|