

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5855.600

Sistem prostostoječih ohišij VX SE

State: 1.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5855.600 - Sistem prostostoječih ohišij VX SE

Nerjavno jeklo

Prostostoječe ohišje iz jeklene pločevine s stabilnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema, zadnjo ploščo in vrati, pritrjenimi z vijaki. Streha in stranice iz enega kosa s profilnim okvirjem. Popolnoma združljivo s sistemom povezovalnih ohišij VX25. Širina ohišij od 600 do 1200 mm. Večja učinkovitost brez potrebe po namestitvi stranskih plošč.



Features

Št. Modela	SE 5855.600
Material	Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanost Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Plošče z uvodnicami: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Ohišje, vrata in zadnja plošča: brušeno, zrnatost 400 Plošče z uvodnicami: brez premaza Montažna plošča: pocinkana

Features

Obseg dobave	Ohišje, zaprt zgornji del in stranice Vrata Zapiranje vrat pri enokrilih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran Zadnja plošča, snemljiva Montažna plošča Kabelske uvodnice Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Mere	Širina: 1.200 mm Višina: 2.000 mm Globina: 500 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	1.099 mm x 1.896 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Razred zaščite NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Tipska ocena po UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IK koda	IK10
Število vrat	2
Opomba	Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitvev
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	186 kg
Bruto teža	196 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	589,65
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261

Features

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 1200x2000x500 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, two doors at the front

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration