

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6380.610 Optipanel

State: 26.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6380.610 - Optipanel

Aluminijasto ohišje z visoko toplotno prevodnostjo za optimalno pasivno odvajanje toplote. Za manjše nadzorne plošče in sisteme. Super tanka zasnova ne potrebuje veliko več prostora kot sama nameščena oprema.



## Features

Št. Modela	CP 6380.610
Zasnova	Priključek nosilne roke Ø 130 mm
Prednosti	Aluminijasto ohišje z visoko toplotno prevodnostjo za optimalno pasivno odvajanje toplote. Nizka teža v kombinaciji z visoko stabilnostjo Združljivo z vsemi Rittal sistemi stojal in nosilnih rok
Material	Ohišje: ekstrudiran aluminijast profil Kotni elementi: tlačno liti cink Zaščita vogalov: plastika
General colour	Natural anodised
Barva	Ohišje: naravno eloksirano Vogalni elementi: RAL 7035 Zaščita vogalov: podobno RAL 7024
Obseg dobave	Ohišje z zadnjo ploščo na tečajih Tesnila Tesnila in montažni deli za sprednje plošče
Globina namestitve	150 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 65

## Features

Za širino sprednje plošče	520 mm
Za prilagoditev višini sprednje plošče	600 mm
Zasnova	Servicing access from the rear
Opomba	Priključek nosilne roke je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja 3 mm ključavnice z dvojnimi vložki je mogoče zamenjati za 41 mm ključavnice, plastične ročaje in T ročaje tipa C Pritrditev zadnje plošče na najdaljši strani ohišja
Osnovni material	Aluminium
Zaklepanje	Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 2 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	11,542 kg
Bruto teža	12,149 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Opis izdelka	CP Optipanel, for front panel BH 520x600 mm, installation depth 150 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm

## Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK