

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5316.185

Predelna ohišja VX IT

State: 6.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5316.185 - Predelna ohišja VX IT razdeljeno na štiri dele, prezračevano

VX IT ohišje s štirimi neodvisnimi montažnimi predeli, ki omogočajo neodvisno napeljavo kablov do vsakega predela, po izbiri od zgoraj ali od spodaj in s prezračevanimi sprednjimi in zadnjimi vrati iz jeklene pločevine za vsak predel.



Features

Št. Modela	VX 5316.185
Opis izdelka	Pametna rešitev ohišja za integracijo različnih aplikacij v eno samo, centralizirano ohišje, ki ustreza različnim uporabniškim skupinam in pravicam dostopa. Popolnoma fizično ločene inštalacije, vključno z ločenimi kablji, so razdeljene v štiri namestitvena predela za individualno razširitev vsakega predela, hkrati pa zagotavljajo varen dostop do vaše IT infrastrukture.
Prednosti	Ohišje je predsestavljeno s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki na sprednji in zadnji strani vsakega predela, ki jih je mogoče individualno in neodvisno nastaviti Prednastavljena razdalja 740 mm med montažnimi kotniki, individualno nastavljiva Tečajni vrat se lahko zamenjajo z desne na levo Povezovanje je podprto z vseh strani Zračne pregrade, integrirane v 19" montažni okvir Maks. kot odpiranja vrat 130°, maks. 115° v povezani konfiguraciji
Tehnični podatki	Največja nosilnost 250 kg na predal
Material	Okvir ohišja: jeklena pločevina, 1,5 mm Strešna plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm Plošča z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,0 mm Sprednja in zadnja vrata: jeklena pločevina, 1,5 mm Montažni kotniki: jeklena pločevina, 2,5 mm

Features

General colour	RAL 7035
Barva	Okvir in plošče ohišja: RAL 7035 19" montažni kotniki, tečaji in ročaji, lakirano po RAL 9005
Obseg dobave	VX IT onišje s štirimi neodvisnimi montažnimi predeli Vsak predal s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki, spredaj in zadaj, pritrjeni z vijaki na integrirane pregrade na levi in desni strani Priključna plošča, deljena na sredini, predsestavljena po celotni globini ohišja 4 vrata iz jeklene pločevine, prezračevana, spredaj in zadaj Udoben ročaj za profilne polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E Vključno z izenačevanjem potencialov, pripravljeno za pritrditev ozemljitvenih trakov Dva 482,6 mm (19") montažna kotnika spredaj in zadaj na predal, spremenljiva globina, sprednji koti z integriranimi zračnimi pregradami po celotnem obodu 8 tipk
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.200 mm Globina: 1.200 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	740 mm
Number front doors	4
Number back doors	4
482,6 mm (19") priključek	4 x 11 U Vključno s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki spredaj in zadaj na predal, nastavljivi posamično in neodvisno drug od drugega
Zasnova	Compartment Rack, 4 x 11 U
Zasnova strehe	Enodelna strešna plošča z vhodom za kable na obeh straneh v srednjem delu strehe
Design doors	Kot odpiranja vrat največ 130° Vključno z 2-točkovno zaklepno palico
Zasnova zadnjih vrat	razdeljeno na štiri dele, prezračevano
Zasnova sprednjih vrat	razdeljeno na štiri dele, prezračevano
Zasnova montažnih kotnikov	19" montažni kotniki v ohišju VX IT Compartment Rack

Features

Zasnova tal	Osnovni okvir z izvlečno, dvodelno, predsestavljeno zaprto talno ploščo
Različica s 482,6 mm (19") nivojem	482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj 19" montažni nivo z univerzalnimi montažnimi kotniki spredaj in zadaj, spremenljiva globina, razmik med ploščami 12,5 mm, pritrjeno z vijaki na predelne plošče na levi in desni, z integriranimi pregradnimi ploščami za preusmeritev zraka Prezračevalna plošča z integriranim navpičnim montažnim izrezom 1 U 482,6 mm (19") na desni in levi strani vsakega predala, kot dodaten notranji prostor za vgradnjo ali napeljavo kablov.
Položaj montažnih kotnikov	482,6 mm (19") nivo, spredaj in zadaj
Opomba	Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	235 kg
Bruto teža	250 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	VX IT Compartment Rack, vented, 4 compartments, 19" mounting angles front and rear, 4 x 11 U, WHD: 800x2200x1200 mm, enclosure frame and panels: RAL 7035, interior components: RAL 9005

Approvals

Certificates	Surface finish
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity