

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7000.630

## Vtičnica v plastičnem ohišju

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.630 - Vtičnica v plastičnem ohišju

230 V razdelilniki, neomejena uporaba, vključno s kotnimi priključki zaradi dolge linije razporeditve kontaktov.



## Features

Št. Modela	DK 7000.630
Opis izdelka	8-polni razdelilnik za Schuko vtičnice (tip F, CEE 7/4). Razdelilnik se lahko namesti navpično na okvir ohišja ali v zadnji 482,6 mm (19") profil. Za montažo v 482,6 mm (19") profil je potrebnih več kot 2U prostora v ohišju. Vtičnice so razporejene pod kotom 45°, kar omogoča enostavno uporabo kotnih vtikačev. Priključni kabel se zaključi v priključni omarici znotraj razdelilnika. Ta priključna omarica ima ločen pokrov in zunanje priključke za ločeno ozemljitev.
Material	Plastika
Obseg dobave	Priključni kabel Montažni vijaki 2 zobati podložki Matice M6, prevodne Matice
Zasnova	Without switch
Vtičnice	8 x D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
Dolžina priključnega kabla	2 m
Priključni kabel (tip)	H05VV-F3G1.5 with wire end ferrules

# Features

Nazivna delovna napetost	230 V AC, 50 Hz
Nazivna napetost	230 V AC, 50 Hz
Nazivni tok (maks.)	16 A
Vrsta električne povezave	Wire end ferrules
Možnosti namestitve	TE 7000, rear 482.6 mm (19") section (> 2 U) TE 7000, vertically mounted on the frame
Barva vtičnice	Črna
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,92 kg
Bruto teža	1,026 kg
Carinska tarifna številka	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Opis izdelka	DK-TS Socket strip, CEE 7/3 (type F), 8-way, 230 V, 16 A, LHD:

# Approvals

Explanations

Declaration of conformity