

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5327.121

Omrežno/strežniško ohišje VX IT

State: 24.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5327.121 - Omrežno/strežniško ohišje VX IT s steklenimi vrati, s standardnimi montažnimi kotniki 482,6 mm (19")

Zaprto omrežno/strežniško ohišje VX IT za neposredno regulacijo temperature, prilagojeno specifičnemu ohišju. 482,6 mm (19") notranja izvedba s 482,6 mm (19") globinsko nastavljivimi montažnimi letvami v standardni izvedbi, na voljo v različnih dimenzijah.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | VX 5327.121 |
| Material | Jeklena pločevina Aluminij Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm |
| Površinska obdelava | Okvir ohišja: temeljni premaz Notranja namestitvev: lakirano Zadnja vrata in streha: temeljni premaz, prašno barvano Sprednja vrata: aluminij, eloksirano/lakirano |
| General colour | RAL 7035 |
| Barva | Okvir ohišja, zadnja vrata in streha: RAL 7035 Sprednja vrata: navpični deli, srebrna barva in vodoravni deli, RAL 9005 Notranja namestitvev: RAL 9005 Ročaj in tečajji: RAL 9005 |

Features

| | |
|---|---|
| Obseg dobave | Okvir ohišja VX z vrati in strešno ploščo Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E Montažni kotniki, 482,6 mm (19") Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza. 12 x 482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U, prevodno (priloženo) 25 Torx vijakov, prevodnih (priloženo) IPPC paleta Strešna plošča, večdelna, z vodoravnim vhodom za kable na zadnji strani in pripravljena za montažno ploščo ventilatorja Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, navpično deljena, 180° tečaji |
| Mere | Širina: 600 mm Višina: 1.800 mm Globina: 600 mm |
| Enote | 38 U |
| Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj | 87 mm / 435 mm |
| Montažni položaj 482,6 mm (19") nivoja | spredaj |
| 482,6 mm (19") priključek | z montažnim nosilcem, pritrjenim z vijaki na okvir zgoraj in spodaj |
| Zasnova | Standard |
| Zasnova strehe | večdelna, z vodoravnim vhodom za kable na zadnji strani in pripravljena za montažno ploščo ventilatorja |
| Zasnova zadnjih vrat | Vrata iz jeklene pločevine, zaprta, navpično deljena, 180° tečaji |
| Zasnova sprednjih vrat | Steklena aluminijasta vrata, zaprta, enodelna, 180° tečaji |
| Zasnova montažnih kotnikov | 482,6 mm (19") montažni kotniki, standardni v VX IT |
| Zasnova tal | Odprto |
| Različica s 482,6 mm (19") nivojem | spredaj |
| Položaj montažnih kotnikov | 482,6 mm (19") nivo, spredaj |
| Nosilnost | 7.500 N |

Features

| | |
|---|--|
| Maks. nosilnost (statična) na ohišje v skladu z UL 2416 | 6.000 N |
| IK koda | IK08 |
| Opomba | Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije. |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 61 kg |
| Bruto teža | 65 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 164,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Opis izdelka | VX IT, 19" mounting angles, standard, front, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 U |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Negative Certificate Surface finish |
| Explanations | Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK |