

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022

Procesne enote CMC III

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - Procesne enote CMC III

Procesna enota CMC III 19" Edition je osrednja enota nadzornega sistema CMC III. Nanjo se lahko priključi do 16 zunanjih senzorjev/povezovalnih enot CAN bus. Enoto je mogoče povezati s podatkovnim omrežjem prek Etherneta, konfigurirati prek spleta/USB-ja, pošiljati alarme prek e-poštnega strežnika in jo integrirati s sistemom za upravljanje omrežja podjetja prek SNMP.



Features

Št. Modela	DK 7030.022
Zasnova	482,6 mm (19") različica
Opis izdelka	CMC III PU 19" različica s pomožnim napajanjem prek Ethernet povezave.
Prednosti	Visoka redundanca zaradi pomožnega napajanja. Prihranek stroškov zaradi optimizirane izrabe prostora in tehnike povezovanja
Aplikacije	Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
Način delovanja	Centralna nadzorna enota za sistem CMC III. Neposredna povezava enote s SNMP prek Ethernet povezave Zbira podatke meritev in opozori sisteme za upravljanje omrežja ali nadzorne centre, ko so presežene prosto nastavljive mejne vrednosti.
Zasnova	Generator Piezo signalov za akustične informacije Časovna funkcija z uporabo ure z realnim časom z NTP
Material	Plastika Aluminijast profil, črno eloksirano

Features

Površinska obdelava	Spredaj: gladko Ohišje: teksturirano
Barva	Ohišje: RAL 7035 Spredaj: RAL 9005
Obseg dobave	Procesna enota CMC III Osnovni sistem Integrirani zaslon Montažni deli za namestitev na površine
Sistem vmesniškega vodila	RJ45 CAN bus
Izhod alarmnega releja	Terminal up to 1.5 mm ² (max. 24 V DC/1 A)
Mobilna spletna stran	For Android and Windows phones
Omrežni vmesnik	Ethernet to IEEE 802.3 via 10/100BaseT full-duplex, 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis network camera with VAPIX® version 3
Število senzorjev (maks.)	16
Opomba	Za večjo varnost omrežja je mogoče deaktivirati nešifrirane protokole
LED zaslони (zadaj)	Network status
LED zaslони (spredaj)	Status

Features

Protokoli	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP with SSL HTTP HTTPS with SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
-----------	--

Mere	Širina: 450 mm Višina: 44 mm Globina: 144 mm
------	--

Delovno temperaturno območje	0 °C...45 °C
------------------------------	--------------

Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	5...95 %
--------------------------------------	----------

Paketi	1 pc(s).
--------	----------

Neto teža	2,2 kg
-----------	--------

Bruto teža	2,452 kg
------------	----------

Carinska tarifna številka	85311095
---------------------------	----------

ETIM 9	EC002627
--------	----------

ETIM 8	EC002627
--------	----------

ECLASS 8.0	27189253
------------	----------

Opis izdelka	CMC III Processing Unit 19" edition
--------------	-------------------------------------

Approvals

Approvals

Cyber Security Certificate
TÜV-tested safety