

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.263 Vrata za VX IT

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/si/sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.263 - Vrata za VX IT za samodejno odpiranje vrat (ADO)

VX IT steklena vrata in vrata iz jeklene pločevine s prezračevalnimi loputami za samodejno odpiranje v primeru alarma.



Features

Št. Modela	VX 7030.263
Zasnova	Nadzorna okna: enoslojno varnostno steklo, zatemnjeno Vzmetni blažilec za odpiranje lopute Magnetni za pritrditev loput Ventili so odprti pri ničelnem toku Steklena vrata: 2x enoslojno varnostno steklo, zatemnjeno enodelni, s prezračevalnimi loputami Okvir: ekstrudiran aluminijast profil
Opis izdelka	Z integriranimi prezračevalnimi odprtini za samodejno odpiranje v primeru alarma ali izpada električne energije. Vrata za pregledovanje sistema za samodejno odpiranje vrat nadomeščajo standardna vrata sistema VX IT.

Features

Prednosti	<p>Podpira daljinsko upravljanje prek sistema CMC III</p> <p>Zatemnjeno enoslojno varnostno steklo zagotavlja visok standard varnosti</p> <p>Kombinacija prezračevalnih loput s cevni okvirjem vrat za izjemno stabilnost</p> <p>Prezračevalni pokrovi segajo v evakuacijsko pot samo za 200 mm</p> <p>Prilagoditev sistema zaklepanja ni potrebna</p> <p>Ročno odpiranje vrat nima vpliva na prezračevalne lopute</p> <p>Samodejno odpiranje prezračevalnih ventilov v primeru izpada električne energije</p>
Tehnični podatki	<p>Zunanja izboklina prezračevalne lopute: 200 mm (ko je odprta)</p> <p>Notranja izboklina mehanizma: 52,5 mm</p> <p>Tečaj vrat: desni (pri enodelnih vratih se lahko zamenja z desne na levo)</p> <p>Priključni kabel od vratne ključavnice: 2,5 m</p>
Način delovanja	<p>Aktiviranje prek krmilnega modula vrat CMC III (DCM)</p> <p>Samodejno, mehansko odpiranje integriranih navpičnih prezračevalnih pokrovov v nujnih primerih, če hladilni sistem odpove ali se aktivira gasilni sistem</p> <p>Glede na prostornino in temperaturo prostora se zrak v prostoru uporablja za zasilno hlajenje ali pa se gasilni plin dovaja neposredno v IT ohišja</p> <p>Vedno je treba uporabljati sprednja in zadnja vrata sistema ADO</p>
Material	<p>Okvir: ekstrudiran aluminijast profil</p> <p>Nadzorna okna: enoslojno varnostno steklo, zatemnjeno</p>
Obseg dobave	<p>Steklena vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E</p>
Z DC	<p>0,78 A</p>
Mere	<p>Širina: 800 mm</p> <p>Višina: 2.000 mm</p>
IP razred zaščite po IEC 60 529	<p>IP 20 for solid vent flaps</p>
Paketi	<p>1 pc(s).</p>
Neto teža	<p>40 kg</p>
Bruto teža	<p>42 kg</p>
Carinska tarifna številka	<p>94039910</p>

Features

ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX IT aluminium glazed door (ADO), WxH: 800x2000, 2x single-pane safety glass, without foil
