


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7030.282 Vrata za VX IT

State: 10.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7030.282 - Vrata za VX IT za samodejno odpiranje vrat (ADO)

VX IT steklena vrata in vrata iz jeklene pločevine s prezračevalnimi loputami za samodejno odpiranje v primeru alarma.



## Features

Št. Modela	VX 7030.282
Zasnova	Nadzorna okna: enoslojno varnostno steklo, zatemnjeno Vzmetni blažilec za odpiranje lopute Magneti za pritrditev loput Ventili so odprti pri ničelnem toku Z vrati iz jeklene pločevine 2-delno, navpično razdeljeno, z loputami za prezračevanje Okvir: jeklena pločevina
Opis izdelka	Z integriranimi prezračevalnimi odprtinami za samodejno odpiranje v primeru alarma ali izpada električne energije. Vrata za pregledovanje sistema za samodejno odpiranje vrat nadomeščajo standardna vrata sistema VX IT.

# Features

Prednosti	<p>Podpira daljinsko upravljanje prek sistema CMC III</p> <p>Zatemnjeno enoslojno varnostno steklo zagotavlja visok standard varnosti</p> <p>Kombinacija prezračevalnih loput s cevnim okvirjem vrat za izjemno stabilnost</p> <p>Prezračevalni pokrovi segajo v evakuacijsko pot samo za 200 mm</p> <p>Prilagoditev sistema zaklepanja ni potrebna</p> <p>Ročno odpiranje vrat nima vpliva na prezračevalne lopute</p> <p>Samodejno odpiranje prezračevalnih ventilov v primeru izpada električne energije</p>
Tehnični podatki	<p>Zunanja izboklina prezračevalne lopute: 200 mm (ko je odprta)</p> <p>Notranja izboklina mehanizma: 52,5 mm</p> <p>Tečaj vrat: desni (pri enodelnih vratih se lahko zamenja z desne na levo)</p> <p>Priključni kabel od vratne ključavnice: 2,5 m</p>
Način delovanja	<p>Aktiviranje prek krmilnega modula vrat CMC III (DCM)</p> <p>Samodejno, mehansko odpiranje integriranih navpičnih prezračevalnih pokrovov v nujnih primerih, če hladilni sistem odpove ali se aktivira gasilni sistem</p> <p>Glede na prostornino in temperaturo prostora se zrak v prostoru uporablja za zasilno hlajenje ali pa se gasilni plin dovaja neposredno v IT ohišja</p> <p>Vedno je treba uporabljati sprednja in zadnja vrata sistema ADO</p>
Material	<p>2-delno, navpično razdeljeno, z loputami za prezračevanje</p> <p>Okvir: jeklena pločevina</p> <p>Nadzorna okna: enoslojno varnostno steklo, zatemnjeno</p>
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Vrata z udobnim ročajem za polcilindre z varnostno ključavnico 3524 E
Z DC	0,78 A
Mere	Širina: 600 mm Višina: 2.000 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20 for solid vent flaps
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	40,262 kg

# Features

---

Bruto teža	42,275 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	2-part VX IT sheet steel door (ADO), WxH 600x2000, 2x single-pane safety glass, foil