

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.400 Senzorji CMC III

State: 27.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.400 - Senzorji CMC III

CMC III senzor za dim

Features

Št. Modela	DK 7030.400
Zasnova	Detektor dima
Opis izdelka	Senzorji CMC III se uporabljajo za nadzor fizičnega okolja in jih je mogoče neposredno povezati s PU prek priključnega kabla CAN bus RJ45. Senzorje je mogoče med seboj povezati tudi prek vodila.
Prednosti	Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
Aplikacije	Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov Nadzor ohišij, prostorov in zaboju v IT okolju
Način delovanja	Nastavitve je mogoče izvesti prek procesne enote CMC III ali IoT vmesnika Detektor dima CMC III je nameščen na vrhu ohišja. Senzor nadzira zrak v ohišju za delce dima.
Material	Plastika
Barva	Ohišje: belo Montažni nosilec: RAL 9005
Obseg dobave	Senzor Montažna plošča Sestavni deli Montažni nosilec Sestavni deli
Povezava s CAN vodilom	Direct
Vmesniki	2 x RJ45 CAN bus
Število udeležencev na IoT vmesnik (največ)	32
Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)	4

Features

Št. sodelujočih PU (maks.)	32
Število PDU naprav (maks.)	16
Merilna tehnika	Silicon PIN photodiode/GaAs infrared LED
Mere	Višina: 60 mm
Delovno temperaturno območje	5 °C...45 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)	5...95 %
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,4 kg
Bruto teža	0,58 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis izdelka	DK CMC III Smoke alarm, H: 50 mm, Ø 100 mm, IP 30

Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity
--------------	---