

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.571 Enota CMC III LTE

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.571 - Enota CMC III LTE

Enota CMC III LTE vas zanesljivo obvešča o alarmnih sporočilih prek ISDN ali LTE z besedilnimi sporočili.

Features

Št. Modela	DK 7030.571
Opis izdelka	Za vzpostavitev pomožnega kanala ali, če omrežna infrastruktura ni na voljo, za posredovanje alarma. Alarmno sporočilo se pošlje kot SMS. Pokritost vključuje LTE (4G), UMTS (3G) in GSM (2G) z avtomatskim preklopom; glejte pasove in frekvence. Stranka mora zagotoviti standardno SIM kartico.
Tehnični podatki	Enota CMC III LTE se lahko uporablja v mobilnih komunikacijskih omrežjih 4G, 3G in 2G v teh frekvenčnih območjih: 4G LTE band 1 (2100 MHz) 4G LTE band 3 (1800 MHz) 4G LTE band 8 (900 MHz) 4G LTE band 20 (800 MHz) 4G band 28 (700 MHz) 3G UMTS band 1 (2100 MHz) 3G UMTS band 8 (900 MHz) 2G GSM (900 MHz) 2G GSM (1800 MHz)
Material	Plastika
Barva	Spredaj: RAL 9005 Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave	Enota CMC III LTE Kabel RJ12 Antena z magnetnim podstavkom
Serial interface	2 x RJ12
Mere	Širina: 138 mm Višina: 40 mm Globina: 132 mm
Delovno temperaturno območje	0 °C...55 °C

Features

Temperaturno območje shranjevanja	45 °C...85 °C
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,6 kg
Bruto teža	0,645 kg
Carinska tarifna številka	85176200
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Opis izdelka	CMC III LTE Unit, For alarm forwarding via SMS, if no network infrastructure is available, For connection to the CMC Processing Unit, CMC III and SIM card required

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---