

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.400

# Drсна tirnica, 2 U, statična namestitev

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.400 - Drsna tirnica, 2 U, statična namestitev za VX IT

Za namestitev med 482,6 mm (19") montažne nosilce.

## Features

Št. Modela	DK 5501.400
Opis izdelka	Sistemska perforacija za montažo pribora in prezračevanje aktivnih komponent.
Aplikacije	Za namestitev na montažni nivo 482,6 mm (19")
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	150 mm
Možnosti namestitve	za 482,6 mm (19") montažne kotnike, standardne za 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamične
Nosilnost	300 N, statično
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	0,62 kg
Bruto teža	0,703 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	DK Slide rail, 2 U, D: 150 mm, 30 kg, static, For a 482.6 mm (19") attachment level, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings