

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.750

**Drсна tirnica, 1 U, nastavljiva
globina**

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.750 - Drsna tirnica, 1 U, nastavljiva globina za VX IT, TE

Za strežniška in omrežna ohišja z dvema 482,6 mm (19") montažnima nivojema, za montažo na ukrivljene nosilce in profilne letve v obliki črke L, na 482,6 mm (19") montažne okvirje in na izvlečna TE ohišja.



Features

Št. Modela	DK 7063.750
Opis izdelka	Za neposredno montažo na systemske luknje 482,6 mm (19") montažnih profilov. Vodilne tirnice se podaljšajo na potrebno dolžino in pritrdijo med sprednjo in zadnjo montažno ravnino na 19" vzorcu.
Prednosti	Brez izgube U Tanka nosilna površina z debelino samo 0,8 mm na splošno preprečuje prekoračitev višinskega vzorca, če komponente ne presegajo največje višine 43,5 mm. Na ta način je mogoče več enot enostavno razporediti eno na drugo brez zamika.
Aplikacije	Za montažo na sprednjo montažno raven
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve	Za pritrditev med sprednjo in zadnjo 482,6 mm (19") montažno ravnino
Nosilnost	20 kg statična obremenitev
Opomba	Učinkovita kontaktna površina 30 mm na stran

Features

Kontaktna površina	Širina: 30 mm
Razdalja med nivoji	390 - 550 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	1,8 kg
Bruto teža	1,98 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	7,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	DK Slide rail, Support surface Width: 30 mm, 1 U, depth-variable, 20 kg, static, distance between levels: 390-550 mm, For TS IT, TE