

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.010 Ventilatorski modul

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.010 - Ventilatorski modul za VX IT, TS IT

Za aktivno prezračevanje. Enoto je mogoče opsijsko razširiti z dodatnimi ventilatorji. Enostaven sistem priklopa in energetska učinkovit nadzor hitrosti.

Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Št. Modela | SK 5503.010 |
| Zasnova | Brez strešne plošče |
| Opis izdelka | Za aktivno prezračevanje. Enoto je mogoče po izbiri razširiti z dodatnimi ventilatorji. |
| Prednosti | Enostaven priključni sistem z vtičnico C13 IEC 320 Energetska učinkovita regulacija hitrosti z vnaprej določeno karakteristično krivuljo Mednarodna dovoljenja in večnapetostna zmogljivost za uporabo po vsem svetu |
| Material | Jeklena pločevina, lakirano |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | 1 ventilatorska enota 2 ventilatorja Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop Sestavni deli Namestitev in kratka navodila za uporabo |
| Pretok zraka (na delovni točki) | 280 m ³ /h |
| Nazivna delovna napetost | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Maks. nazivni tok | Pri 50 Hz: 0,39 A Pri 60 Hz: 0,36 A |
| Mere | Širina: 550 mm Višina: 42 mm Globina: 220 mm |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 20 |
| Hitrost | 100 % |
| Predvarovalka | Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A |

Features

| | |
|----------------------------------|--|
| Možnosti namestitve | V VX IT s Š x G (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 TS IT s Š x G: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 V TX CableNet s Š x G (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 |
| Opomba | Zmanjšanje navedenega pretoka zraka na 280 m ³ /h pri protitlaku 25 Pa |
| Stopnja hrupa (na delovni točki) | 46 dB(A) |
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX IT TS IT TX CableNet |
| Delovno temperaturno območje | 5 °C...55 °C |
| Poraba energije | 21,5 W |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 2,45 kg |
| Bruto teža | 2,653 kg |
| Carinska tarifna številka | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Opis izdelka | SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m ³ /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |