

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.224

Kabelske napeljave, 482,6 mm (19") priključek

State: 13.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.224 - Kabelske napeljave, 482,6 mm (19") priključek

Za strukturirano napeljavo celotnih kabelskih snopov, 482,6 mm (19") priključek, priključni glavnik.



Features

Št. Modela	DK 7111.224
Opis izdelka	Za strukturirano napeljavo celotnih kabelskih snopov je mogoče kabelske prečke pritrčiti na različna mesta v ohišju.
Aplikacije	Za vodoravno napeljavo kablov znotraj razdelilnega nivoja. Zaradi odprtih pritrtilnih lukenj jih je mogoče kadar koli naknadno namestiti na 482,6 mm (19") sistemske luknje montažnega nivoja in jih pritrčiti z obstoječimi pritrtilnimi vijaki za nameščene komponente.
Material	Podpora: jeklena pločevina Kabelske napeljave, priključni glavniki: plastika UL 94-V0
Barva	RAL 9005
Obseg dobave	Kabelske napeljave Priključni glavniki
Number connection combs	2
Opomba	Velikost posameznih komor (Š x G) približno 34 x 100 mm
Enote	4 U

Features

Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,6 kg
Bruto teža	0,727 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis izdelka	DK Cable routing bars, 482.6 mm (19") attachment, 4 U