

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7170.535**

**Spojna doza za optična vlakna s  
teleskopskim izvlečnim delom**

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7170.535 - Spojna doza za optična vlakna s teleskopskim izvlečnim delom možnost zaklepanja

Za namestitev kaset za spajanje, optimalen dostop zaradi teleskopskega sistema.

## Features

Št. Modela	DK 7170.535
Opis izdelka	Spojna omarica velikosti 482,6 mm (19") sprejme spojne kasete in jo je mogoče namestiti v katerikoli omrežni razdelilnik s 482,6 mm (19") montažnim priključkom ter se uporablja kot zaključek ali razdelilnik optičnih vlaken. Zadnji del spojne omarice je popolnoma odprt za vhod kablov, gumen vpenjalni profil pa zagotavlja zaščito pred prahom. Optične kable je mogoče pritrditi s kabelskimi vezicami ali sponkami. Dve sponki za razbremenitev napetosti in sponki za upravljanje kablov za dovod optičnih vlaken zagotavljata sistemsko združljivo rešitev za vsako namestitev optičnih kablov.
Prednosti	Teleskopski izvlečni element omogoča optimalen dostop do kaset za spajanje in kabelskih objemk Spremenljiva pritrditev kasete omogoča namestitev vseh standardnih kaset za spajanje, ki so varna pred zvijanjem Sprejema nameščena varnostna ključavnica za zaščito pred nepooblaščenim dostopom
Material	Jeklena pločevina
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Spojna doza Sponke za napeljavo kablov Varnostna ključavnica Pokrov Pribor za montažo povezovalne plošče
Number of splicing cassettes max	2
Opomba	Dobavljeno brez povezovalnih plošč in spojnih kaset
Globina namestitve	363 mm
Enote	1 U

# Features

Paketi	1 pc(s).
Neto teža	5,584 kg
Bruto teža	5,88 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113
Opis izdelka	DK Fibre-optic splicing box, 1 U, For D: 363 mm, with telescopic pull-out, lockable