

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7200.630

Vtičnica

State: 3.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7200.630 - Vtičnica v aluminijastem kanalu

Razdelilniki v aluminijastem kanalu, na voljo v različnih dolžinah z različnimi funkcionalnimi elementi in spremenljivimi možnostmi pritrditve.



Features

Št. Modela	DK 7200.630
Opis izdelka	<p>Razdelilne vtičnice so na voljo v različnih različicah, specifičnih za posamezne države, z različnimi funkcionalnimi elementi. Posebna pozornost je bila namenjena praktični in univerzalni montaži: štiristopenjski nastavljiv nosilec omogoča različne možnosti montaže. Podaljške dolžine 482 mm je na primer mogoče namestiti na profilne tirnice širine 482,6 mm (19"), na montažni okvir širine 19", na okvir ohišja ali na zadnji strani stenskih razdelilnih omaric. Podaljške, daljše od 482 mm, je mogoče namestiti samo na okvir ohišja. Brez dodatnega montažnega materiala je mogoče podaljšek uporabljati na vseh profilih z mrežo 25 mm. To močno poenostavi izbiro, ponuja dodatno prilagodljivost in prihranek pri zalogah. Upoštevana je bila tudi napeljava napajalnega voda; pri montaži v profil širine 482,6 mm (19") je dovolj prostora za vodenje napajalnega voda brez pregibov med podaljškom in montažno tirnico. Kotna razporeditev Schuko vtičnic pod kotom 45° omogoča neomejeno uporabo kotnih vtikačev.</p>
Material	<p>Aluminijast profil, naravno eloksirano Vložki za vtičnice: polikarbonat</p>

Features

Obseg dobave	Vtičnica 2 montažna nosilca Sestavni deli
Mere	Višina: 44 mm Globina: 44 mm
Dolžina priključnega kabla	2 m
Priključni kabel (tip)	H05VV-F3G1.5
Toleranca montažnih mer	25 mm
Nazivna delovna napetost	230 V AC, 50 Hz
Nazivna napetost	230 V AC, 50 Hz
Opomba	Glede na uporabo je priporočljiva rezervna vrednost toka obremenitve za preprečevanje napak pri vklopu zaradi konic zagonskega toka Spremenljiva razdalja pritrditve v 25 mm območju, navedena razdalja je od središča luknje do središča luknje montažnega nosilca
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	1,48 kg
Bruto teža	1,68 kg
Carinska tarifna številka	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604