

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7240.200

## Vtičnica

State: 10.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.200 - Vtičnica za konektorje IEC 320

Razdelilniki različnih izvedb za pritrditev v okvirje, stenske DK razdelilnike (vodoravne) ali med par 482,6 mm (19") montažnih nosilcev.



## Features

Št. Modela	DK 7240.200
Opis izdelka	<p>Razdelilne vtičnice so na voljo v različnih različicah, specifičnih za posamezne države, z različnimi funkcionalnimi elementi. Posebna pozornost je bila namenjena praktični in univerzalni montaži: štiristopenjski nastavljiv nosilec omogoča različne možnosti montaže. Podaljške dolžine 482 mm je na primer mogoče namestiti na profilne tirnice širine 482,6 mm (19"), na montažni okvir širine 19", na okvir ohišja ali na zadnji strani stenskih razdelilnih omaric. Podaljške, daljše od 482 mm, je mogoče namestiti samo na okvir ohišja. Brez dodatnega montažnega materiala je mogoče podaljšek uporabljati na vseh profilih z mrežo 25 mm. To močno poenostavi izbiro, ponuja dodatno prilagodljivost in prihranek pri zalogah. Upoštevana je bila tudi napeljava napajalnega voda; pri montaži v profil širine 482,6 mm (19") je dovolj prostora za vodenje napajalnega voda brez pregibov med podaljškom in montažno tirnico. Kotna razporeditev Schuko vtičnic pod kotom 45° omogoča neomejeno uporabo kotnih vtikačev.</p>
Prednosti	<p>Praktična, univerzalna pritrditev Prilagodljivost in prihranki pri shranjevanju. V 482,6 mm (19") nivoju je dovolj prostora za napeljavo povezave med vtičnico in montažnim kotnikom brez pregibov.</p>

# Features

Material	Aluminijast profil, naravno eloksirano Vložki za vtičnice: polikarbonat
Obseg dobave	Vtičnica 2 montažna nosilca Sestavni deli
Zasnova	Without switch
Vtičnice	12 x IEC 320 socket C13
Mere	Višina: 44 mm Globina: 44 mm Dolžina: 482,6 mm
Dolžina priključnega kabla	2 m
Priključni kabel (tip)	H05VV-F3G1.5
Montažne mere	452,5 mm
Toleranca montažnih mer	25 mm
Nazivna delovna napetost	250 V AC, 50 Hz
Nazivna napetost	250 V AC, 50 Hz
Nazivni tok (maks.)	16 A
Vrsta električne povezave	Wire end ferrules
Možnosti namestitve	Components with a 25 mm pitch pattern IT wall-mounted distributor, at the rear, horizontal (adequate width provided) Enclosure frame 482.6 mm (19") level
Opomba	Glede na uporabo je priporočljiva rezervna vrednost toka obremenitve za preprečevanje napak pri vklopu zaradi konic zagonskega toka Spremenljiva razdalja pritrditve v 25 mm območju, navedena razdalja je od središča luknje do središča luknje montažnega nosilca
Standardi	EN 60320-2-2
Barva vtičnice	Siva
Paketi	1 pc(s).

# Features

---

Neto teža	0,8 kg
Bruto teža	0,864 kg
Carinska tarifna številka	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Opis izdelka	DK Socket strip, 10 A IEC 320 connector C13, 12-way, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm, Without switch

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------