

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5506.151

# Omrežno/strežniško ohišje TS IT

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5506.151 - Omrežno/strežniško ohišje TS IT s steklenimi vrati, predsestavljeno, s 482,6 mm (19") montažnim okvirjem

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. Supplied pre-assembled with a selection of practical equipment. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

## Features

Št. Modela	DK 5506.151
Material	Jeklena pločevina Aluminij Podnožje/vogalni kos podnožja: jeklena pločevina Obroba podnožja/podstavka spredaj/zadaj: jeklena pločevina Kotni in povezovalni pokrov: plastika Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Okvir ohišja: temeljni premaz Notranja montaža: temeljni premaz Vrata, streha in stranske plošče: temeljni premaz, prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	Okvir in plošče ohišja: RAL 7035 Notranja namestitvev, podnožje/podstavek: RAL 9005

# Features

Obseg dobave	<p>Okvir ohišja TS 8 z vrati, strešno ploščo, podnožjem/podstavkom in stranskimi ploščami</p> <p>Steklena aluminijasta vrata spredaj, 180° tečaji</p> <p>Ključavnica spredaj in zadaj: udoben ročaj za profilne polcilindre in varnostno ključavnico 3524 E</p> <p>Dva 482,6 mm (19") montažna okvirja, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino</p> <p>Distančniki, višina 50 mm, za dvig pokrovne plošče nad izrezom za ventilator v strešni plošči, za pasivno hlajenje (priloženo). Niso potrebni za različice brez izreza.</p> <p>Priključni pribor za izenačevanje potencialov, vključno s centralno ozemljitveno točko, predsestavljeno</p> <p>12 x 482,6 mm (19") pritrtilni element, 1 U, prevodno (priloženo)</p> <p>50 Torx vijakov, prevodnih (priloženo)</p> <p>Osnovni nosilec</p> <p>Osnovni modul, nameščen spredaj kot polnilna plošča</p> <p>VX sistem podnožja/podstavka, 100 mm, prezračevano</p> <p>Vogalni deli podnožja/podstavka in obrobe, stranice, pritrjeno z vijaki</p> <p>Obrobe podnožja/podstavka, spredaj in zadaj, ter vogalni in povezovalni pokrovi so priloženi</p> <p>Stranske plošče, enodelne, s ključavnico</p> <p>4 nivelirne noge, M12, vključno z adapterjem za podnožje/podstavek (priloženo)</p> <p>4 kabelske objemke (T glava) za zunanjo montažno raven, za prilagajanje globine ohišja (priloženo)</p> <p>10 kovinskih obročev za napeljavo kablov, 125 x 65 mm (priloženo)</p> <p>IPPC paleta</p> <p>Strešna plošča, večdelna, odstranljiva, za vodoravni vhod kablov na zadnji strani in pokritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja</p> <p>Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, navpično deljena, 180° tečaji</p>
Mere	<p>Širina: 800 mm</p> <p>Višina: 2.000 mm</p> <p>Globina: 600 mm</p>
Enote	42 U
Enote	42 U
Višina, vključno s podnožjem/ podstavkom	2.100 mm

# Features

Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj	87 mm / 65 mm
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	445 mm
Različica s 482,6 mm (19") nivojem	Montažni okvir, 482,6 mm (19")
Nosilnost	15.000 N
Opomba	Glede na to, kako in kje so vrata nameščena, se lahko kot odpiranja vrat razlikuje za izbrane aplikacije.
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	136 kg
Bruto teža	143,5 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U, pre-configured

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity