


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.510

Vtičnica

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.510 - Vtičnica v aluminijastem kanalu

Razdelilniki v aluminijastem kanalu, na voljo v različnih dolžinah z različnimi funkcionalnimi elementi in spremenljivimi možnostmi pritrditve.



Features

| | |
|--------------|--|
| Št. Modela | DK 7240.510 |
| Zasnova | Brez stikala |
| Opis izdelka | <p>Razdelilne vtičnice so na voljo v različnih različicah, specifičnih za posamezne države, z različnimi funkcionalnimi elementi. Posebna pozornost je bila namenjena praktični in univerzalni montaži: štiristopenjski nastavljiv nosilec omogoča različne možnosti montaže. Podaljške dolžine 482 mm je na primer mogoče namestiti na profilne tirnice širine 482,6 mm (19"), na montažni okvir širine 19", na okvir ohišja ali na zadnji strani stenskih razdelilnih omarič. Podaljške, daljše od 482 mm, je mogoče namestiti samo na okvir ohišja. Brez dodatnega montažnega materiala je mogoče podaljšek uporabljati na vseh profilih z mrežo 25 mm. To močno poenostavi izbiro, ponuja dodatno prilagodljivost in prihranek pri zalogah. Upoštevana je bila tudi napeljava napajalnega voda; pri montaži v profil širine 482,6 mm (19") je dovolj prostora za vodenje napajalnega voda brez pregibov med podaljškom in montažno tirnico. Kotna razporeditev Schuko vtičnic pod kotom 45° omogoča neomejeno uporabo kotnih vtikačev.</p> |
| Material | Aluminijast profil, naravno eloksirano Vložki za vtičnice: polikarbonat |

Features

| | |
|----------------------------|--|
| Obseg dobave | Vtičnica 2 montažna nosilca Sestavni deli Priključni kabel, brez konektorja, 2 m H05VV-F3G1,5 |
| Zasnova | Without switch |
| Vtičnice | 7 x F/B (type E, CEE 7/5) |
| Mere | Višina: 44 mm Globina: 44 mm Dolžina: 482,6 mm |
| Dolžina priključnega kabla | 2 m |
| Priključni kabel (tip) | H05VV-F3G1.5 |
| Montažne mere | 452,5 mm |
| Toleranca montažnih mer | 25 mm |
| Nazivna delovna napetost | 250 V AC, 50 Hz |
| Nazivna napetost | 250 V AC, 50 Hz |
| Nazivni tok (maks.) | 16 A |
| Vrsta električne povezave | Wire end ferrules |
| Možnosti namestitve | Components with a 25 mm pitch pattern IT wall-mounted distributor, at the rear, horizontal (adequate width provided) Enclosure frame 482.6 mm (19") level |
| Opomba | Glede na uporabo je priporočljiva rezervna vrednost toka obremenitve za preprečevanje napak pri vklopu zaradi konic zagonskega toka Spremenljiva razdalja pritrditve v 25 mm območju, navedena razdalja je od središča luknje do središča luknje montažnega nosilca |
| Standardi | Vtičnice: DIN VDE 0620-1 Vtičnice B/F: UTE NFC 61-303, CEE 7/NV |
| Barva vtičnice | Siva |
| Paketi | 1 pc(s). |

Features

| | |
|---------------------------|---|
| Neto teža | 0,77 kg |
| Bruto teža | 0,84 kg |
| Carinska tarifna številka | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Opis izdelka | DK Socket strip, CEE 7/5 (type E), 7-way, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm, Without switch |

Approvals

Explanations

Declaration of conformity