

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7391.000 Data Rack

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7391.000 - Data Rack

Podatkovni nosilec z optimalno dostopnostjo z vseh strani med montažo in namestitvijo ter odlična mobilnost z uporabo dvojnih vrtljivih koles.



Features

Št. Modela	DK 7391.000
Material	Profil okvirja, podnožje/podstavek: jeklena pločevina Noge: tlačno liti cink
General colour	RAL 7035
Barva	Profil okvirja, podnožje/podstavek: RAL 7035 Obroba, noge: RAL 5018
Obseg dobave	Torzijsko tog profilni okvir s 482,6 mm (19") luknjami Stabilno podnožje/podstavek z integriranimi nogami, z možnostjo sidranja v tla brez talnih obrob Pribor za montažo
Mere	Širina: 550 mm Višina: 1.500 mm Globina: 750 mm
Enote	31 U
Enote	31 U
Razdalja od drugega montažnega nivoja, 50 mm vzorec	150 - 350 mm

Features

Vzorec nagiba med montažnimi nivoji	50 mm
Nosilnost 482,6 mm (19") montažnih kotnikov	1.500 N
Opomba	Drugo montažno raven morate naročiti ločeno
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	16,781 kg
Bruto teža	17,664 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Opis izdelka	DK Data Rack distributor rack, WHD: 550x1499,5x750 mm, 31 U, RAL 7035