



DK 7402.000 - Drsna tirnica, 2 U, statična namestitvev, neprekinjeno za dva para 482,6 mm (19") montažnih kotnikov

Za dva para montažnih nosilcev, 482,6 mm (19"), za podporo težke opreme v Data Rack ohišju.

Features

Št. Modela	DK 7402.000
Opis izdelka	Za podporo težkih komponent v DataRack. Predsestavljena montažna razdalja 350 mm med obema montažnima nivojema v DataRack natančno ustreza montažni dimenziji drsnih tirnic. Druga možnost je, da se za montažo komponent na en sam montažni nivo uporabijo police za komponente. Na voljo so kot fiksne in izvlečne različice.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Nosilnost	500 N, statično
Mere namestitve	Installation depth for components: 482,6 mm Širina vgradnje komponent: 19"
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	0,864 kg
Bruto teža	1,072 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501

Features

Opis izdelka

DK Slide rail, continuous, For two 482.6 mm (19")-mounting angles (front+rear), For Data Rack