

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.000 FlatBox

State: 12.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.000 - FlatBox

Ploščato ohišje. Za optimalen dostop in prilagodljivo uporabo kot stensko ali talno ohišje.



## Features

Št. Modela	DK 7507.000
Zasnova	s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki
Opis izdelka	Lahko se uporablja prilagodljivo kot stensko ali stoječe ohišje.
Prednosti	Hitra montaža brez orodja Montaža sistema na odprtem 482,6 mm (19") okvirju
Material	Jeklena pločevina Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035

# Features

Obseg dobave	Ohišje v ploščati embalaži 1 stenska plošča 2 osnovni podpori 2 strešni/osnovni plošči z izrezi za vhod kablov skozi krtačne trakove 2 stranski plošči, s ključavnico 1 steklena vrata, s ključavnico, varnostna ključavnica 3524 E, možnost izbire tečaja vrat Priključne komponente za hitro montažo brez orodja Komplet za ozemljitev za sistemsko združljivo ozemljitev vseh delov ohišja 482,6 mm (19") montažni kotniki
Enote	6 U
Mere	Širina: 600 mm Višina: 358 mm Globina: 400 mm
Višina vgradnje komponent	6 U
Nosilnost	največ 300 N
Opomba	Največja globina namestitve: globina - 58 mm do zadnje plošče Največja razdalja med dvema 482,6 mm (19") nivojema: globina - 104 mm Največji kot odpiranja vrat je 210°
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	16,739 kg
Bruto teža	17,66 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	68 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

# Features

---

Opis izdelka

DK FlatBox, WHD: 600x358x400 mm, 6 U, with 482.6 mm (19")  
mounting angles

# Approvals

---

Explanations

Manufacturer's declaration