

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.010 FlatBox

State: 7.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.010 - FlatBox

Ploščato ohišje. Za optimalen dostop in prilagodljivo uporabo kot stensko ali talno ohišje.



## Features

|                     |  |
|---------------------|--|
| Št. Modela          | DK 7507.010  |
| Zasnova             | s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki  |
| Opis izdelka        | Lahko se uporablja prilagodljivo kot stensko ali stoječe ohišje.               |
| Prednosti           | Hitra montaža brez orodja<br>Montaža sistema na odprtem 482,6 mm (19") okvirju |
| Material            | Jeklena pločevina<br>Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm           |
| Površinska obdelava | Prašno barvano   |
| Barva               | RAL 7035   |

# Features

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Obseg dobave                      | Ohišje v ploščati embalaži<br>1 stenska plošča<br>2 osnovni podpori<br>2 strešni/osnovni plošči z izrezi za vhod kablov skozi krtačne trakove<br>2 stranski plošči, s ključavnico<br>1 steklena vrata, s ključavnico, varnostna ključavnica 3524 E, možnost izbire tečaja vrat<br>Priključne komponente za hitro montažo brez orodja<br>Komplet za ozemljitev za sistemsko združljivo ozemljitev vseh delov ohišja<br>482,6 mm (19") montažni kotniki |
| Enote                             | 9 U   |
| Mere                              | Širina: 600 mm<br>Višina: 492 mm<br>Globina: 400 mm   |
| Višina vgradnje komponent         | 9 U   |
| Nosilnost                         | maks. 450 N   |
| Opomba                            | Največja globina namestitve: globina - 58 mm do zadnje plošče<br>Največja razdalja med dvema 482,6 mm (19") nivojema: globina - 104 mm<br>Največji kot odpiranja vrat je 210°   |
| Osnovni material                  | Sheet steel   |
| Paketi                            | 1 pc(s).  |
| Neto teža                         | 19,834 kg   |
| Bruto teža                        | 20,8 kg   |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 79,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opomba o kategoriji PCF           | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana  |
| Carinska tarifna številka         | 94032080  |
| ETIM 9                            | EC002500  |
| ETIM 8                            | EC002500  |
| ECLASS 8.0                        | 27180208  |

# Features

---

Opis izdelka

DK FlatBox, WHD: 600x492x400 mm, 9 U, with 482.6 mm (19")  
mounting angles

# Approvals

---

Explanations

Manufacturer's declaration