

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.100 FlatBox

State: 21.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.100 - FlatBox

Ploščato ohišje. Za optimalen dostop in prilagodljivo uporabo kot stensko ali talno ohišje.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | DK 7507.100 |
| Zasnova | s 482,6 mm (19") montažnimi kotniki |
| Opis izdelka | Lahko se uporablja prilagodljivo kot stensko ali stoječe ohišje. |
| Prednosti | Hitra montaža brez orodja Montaža sistema na odprtem 482,6 mm (19") okvirju |
| Material | Jeklena pločevina Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm |
| Površinska obdelava | Prašno barvano |
| Barva | RAL 7035 |

Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Obseg dobave | Ohišje v ploščati embalaži 1 stenska plošča 2 osnovni podpori 2 strešni/osnovni plošči z izrezi za vhod kablov skozi krtačne trakove 2 stranski plošči, s ključavnico 1 steklena vrata, s ključavnico, varnostna ključavnica 3524 E, možnost izbire tečaja vrat Priključne komponente za hitro montažo brez orodja Komplet za ozemljitev za sistemsko združljivo ozemljitev vseh delov ohišja 482,6 mm (19") montažni kotniki |
| Enote | 6 U |
| Mere | Širina: 600 mm Višina: 358 mm Globina: 600 mm |
| Višina vgradnje komponent | 6 U |
| Nosilnost | največ 300 N |
| Opomba | Največja globina namestitve: globina - 58 mm do zadnje plošče Največja razdalja med dvema 482,6 mm (19") nivojema: globina - 104 mm Največji kot odpiranja vrat je 210° |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 22,5 kg |
| Bruto teža | 23 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 91,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Features

Opis izdelka

DK FlatBox, WHD: 600x358x600 mm, 6 U, with 482.6 mm (19")
mounting angles

Approvals

Explanations

Manufacturer's declaration