

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.200 FlatBox

State: 14.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.200 - FlatBox

Ploščato ohišje. Za optimalen dostop in prilagodljivo uporabo kot stensko ali talno ohišje.



Features

Št. Modela	DK 7507.200
Zasnova	s 482,6 mm (19") montažnim okvirjem
Opis izdelka	Lahko se uporablja prilagodljivo kot stensko ali stoječe ohišje.
Prednosti	Hitra montaža brez orodja Montaža sistema na odprtem 482,6 mm (19") okvirju
Material	Jeklena pločevina Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Prašno barvano
Barva	RAL 7035

Features

Obseg dobave	Ohišje v ploščati embalaži 1 stenska plošča 2 osnovni podpori 2 strešni/osnovni plošči z izrezi za vhod kablov skozi krtačne trakove 2 stranski plošči, s ključavnico 1 steklena vrata, s ključavnico, varnostna ključavnica 3524 E, možnost izbire tečaja vrat Priključne komponente za hitro montažo brez orodja Komplet za ozemljitev za sistemsko združljivo ozemljitev vseh delov ohišja 482,6 mm (19") montažni okvir
Enote	15 U
Mere	Širina: 700 mm Višina: 758 mm Globina: 700 mm
Višina vgradnje komponent	15 U
Nosilnost	maks. 750 N
Opomba	Največja globina namestitve: globina - 58 mm do zadnje plošče Največja razdalja med dvema 482,6 mm (19") nivojema: globina - 104 mm Največji kot odpiranja vrat je 210°
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	39,9 kg
Bruto teža	41,8 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	160 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Features

Opis izdelka

DK FlatBox, WHD: 700x758x700 mm, 15 U, with 482.6 mm (19")
mounting frame

Approvals

Explanations

Manufacturer's declaration