

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7545.000

# Ozemljitvena tirnica, navpična

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7545.000 - Ozemljitvena tirnica, navpična za VX, VX IT

Priloženi ozemljitveni vodniki omogočajo zvezdasto ozemljitev kabelskih spon v razdelilnih ploščah, ozemljitvene sponke so popolnoma nastavljive, tokovna nosilnost približno 200 A.

## Features

Št. Modela	DK 7545.000
Opis izdelka	Montaža na 25 mm DIN mrežo razdelilnikov ali na 482,6 mm (19") montažne tirnice je enostavna. Priloženi ozemljitveni vodniki omogočajo ozemljitev kabelskih sponk delilne plošče v zvezdišču. Ozemljitvene sponke so nastavljive. Nazivni tok je približno 200 A.
Obseg dobave	Ozemljitvena tirnica iz E-Cu 57 po DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 16 x priključna sponka za vodnike 2,5 - 16 mm <sup>2</sup> 15 ozemljitvenih vodnikov 6 mm <sup>2</sup> , L = 500 mm Sestavni deli
Mere	Dolžina: 1.345 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX IT TS Višina: 1.600 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	2,112 kg
Bruto teža	2,312 kg
Carinska tarifna številka	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Opis izdelka	DK earth rail, vertical, L: 1345 mm, earthing leads: 15x 6 mm <sup>2</sup> , L: 500 mm, conductor connection clamps: 16x 2.5-16 mm <sup>2</sup>