

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7641.350

## Stenska ohišja AX IT

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7641.350 - Stenska ohišja AX IT z montažnimi kotniki 482,6 mm (19"), spremenljiva globina

IT stensko ohišje z visoko stopnjo zaščite za uporabo v industrijskih okoljih. S 482,6 mm (19") montažnim nosilcem z nastavljivo globino in ploščo z uvodnicami s krtačnim trakom za kabelski vhod v dno ohišja. Razred zaščite do IP 66 (odvisno od izbrane vrste uvodnic).



## Features

Št. Modela	AX 7641.350
Zasnova	IT stenska ohišja z montažnimi kotniki 482,6 mm (19"), spremenljiva globina
Opis izdelka	Stensko IT ohišje na osnovi AX z visoko stopnjo zaščite za uporabo v industrijskih okoljih. Varna in zaščitena integracija IT neposredno v vašem proizvodnem obratu.
Prednosti	Popolnoma predsestavljeno IT ohišje za takojšnjo namestitvev 482,6 mm (19") IT komponent z nastavljivimi montažnimi kotniki Varjena konstrukcija ohišja s popolnoma zaprtim ohišjem zagotavlja maksimalno zaščito vgrajenih komponent, do IP 66 Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Največja uporabna notranja prostornina z izjemno kompaktno zasnovo Individualna notranja konfiguracija Maksimalen izrez v dnu ohišja z optimiziranimi uvodnicami poveča prostor za napeljavo kablov za do 33 % Priročen vhod kablov od spodaj skozi ploščo z uvodnicami z integriranim krtačnim trakom

# Features

Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Notranja namestitve: pocinkano
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Predhodno sestavljeno IT ohišje z vrati na tečajih, robustna konstrukcija po celotnem obodu Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložkom Priključna plošča s krtačnim trakom 482,6 mm (19") montažni kotnik , spredaj, nameščen na štiri notranje montažne tirnice z nastavitvijo globine v razmaku 25 mm Montažni nosilec C tirnica, pritrjena na zadnjo ploščo
Enote	7 U
Mere	Širina: 600 mm Višina: 380 mm Globina: 350 mm
Globina namestitve	278 mm
Višina vgradnje komponent	7 U
Položaj tečajev vrat	right, may be swapped to the left
Število ključavnic	1
Možnosti namestitve	Predhodno konfiguriran montažni nosilec, vključno s C tirnico za vpenjanje kabla Montažni nosilec za namestitev osrednje ozemljitvene tirnice Montažni nosilec za montažo 482,6 mm (19") napajalnega razdelilnika
Opomba	Različica z UL odobritvijo na voljo na zahtevo
Osnovni material	Sheet steel
Zaklepanje	Različica ključavnice: Ključavnica z dvojnimi vložki 3 mm Število ključavnic: 1
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 10 (up to IP 66 on request) Up to IP 66 (depending on the selected gland pate)

# Features

Plošča za kableske uvodnice	Velikost: 7 Količina: 1
Število ključavnic	1
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	17,3 kg
Bruto teža	17,64 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	67,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Opis izdelka	AX IT wall-mounted IT distributor, 7 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x380x350 mm (AX 1339), Pre-assembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction

# Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---