

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7824.380

# Vrata iz jeklene pločevine, navpično deljena, prezračevana

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.380 - Vrata iz jeklene pločevine, navpično deljena, prezračevana za DK-TS

Za zamenjavo obstoječih vrat. Zaradi minimalnega polmera vrtenja posameznih vrat se lahko zmanjša razdalja med posameznimi povezanimi ohišji.

## Features

Št. Modela	DK 7824.380
Opis izdelka	S 130° tečaji in zaklepni mehanizem, vključno z udobnim ročajem in polcilindrično ključavnico z varnostnim sistemom zaklepanja št. 3524 E. Manjši polmer odpiranja posameznih vrat omogoča manjšo razdaljo med posameznimi vrstami povezanih ohišij. Velika perforirana površina vrat prezračevane različice dodatno podpira nadzor klimatizacije notranjih komponent. Perforirana površina z odprtino za dovod zraka > 78 %.
Material	Jeklena pločevina
Obseg dobave	Sestavni deli
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Primerno za	Vrsta ohišja: DK-TS Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	26,32 kg
Bruto teža	28 kg
Carinska tarifna številka	94039910
ECLASS 8.0	27182204