

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.080

Montažni kotniki, 482,6 mm (19")

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.080 - Montažni kotniki, 482,6 mm (19") za TS, CS Toptec

Montažni nosilci v ukrivljeni izvedbi. Montažni nosilci so na voljo tudi v obliki črke L.

Features

Št. Modela	DK 7827.080
Zasnova	Ukrivljen
Prednosti	Integrirane oznake v obliki črke U na sprednji strani omogočajo sistematično montažo znotraj pritrtilne ravni 482,6 mm (19").
Tehnični podatki	Integrirane 482,6 mm (19") luknje (EIA standard) Okrogli in kvadratni izrezi ob strani Kromirano za prevodno povezavo 482,6 mm (19") komponent.
Material	Jeklena pločevina, 2 mm
Obseg dobave	Sestavni deli
Mere	Širina: 482,6 mm
Enote	15 U
Opomba	Montažni kotniki se lahko uporabijo tudi za prilagoditev 21", 23" in 24" priključkov. Izberite drsne tirnice glede na ustrezno razdaljo 482,6 mm (19") med nivoji. Pri kombiniranju z montažnimi kotniki v obliki črke L je treba uporabiti montažni adapter za montažne kotnike v obliki črke L.
Primerno za	Vrsta ohišja: TS 8 CS Toptec Višina: 800 mm
Paketi	2 pc(s).
Neto teža	2,4 kg
Bruto teža	2,471 kg
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620

Features

ECLASS 8.0

27189261