

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.200

Kabelski kanal, navpičen

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.200 - Kabelski kanal, navpičen za TS 8

Za neposredno pritrnitev med streho in osnovni okvir z višino 2000 mm. Možnost namestitve po izbiri na notranje ali zunanji montažne nosilce, širina vodila 200 mm.



Features

Št. Modela	DK 7858.200
Opis izdelka	Za neposredno montažo med streho in osnovni okvir ohišja z višino 2000 mm. Položaj namestitve je lahko na notranji ali zunanji montažni ravni. Širina kableske police: 200 mm. Z integriranimi sistemskimi perforacijami za pritrnitev različnih pripomočkov za urejanje kablov in pritrtilnim elementom s T glavo za ježke in kableske vezice.
Material	Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Mere	Širina: 200 mm
Primerno za	Vrsta ohišja: TS 8 Višina: 2.000 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	4,495 kg
Bruto teža	4,66 kg
Carinska tarifna številka	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604