


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5822.600

Sistem prostostoječih ohišij VX SE

State: 10.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5822.600 - Sistem prostostoječih ohišij VX SE

Enojno ohišje iz jeklene pločevine z robustnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema ter privijačeno zadnjo ploščo in vrati. Streha in stranice so izdelani iz enega kosa s profiliranim okvirjem. Sistemsko združljiva in razširljiva z dodatki VX25. Poveča učinkovitost, saj stranskih plošč ni treba montirati, velike širine ohišij pa nadomeščajo manjše povezane kombinacije.



Features

Št. Modela	SE 5822.600
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Ohišje, vrata in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanost, teksturirana barva Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano
Barva	RAL 7035

Features

Obseg dobave	Ohišje, zaprt zgornji del in stranice Vrata Zapiranje vrat pri enokrilih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran Montažna plošča Kabelske uvodnice Zadnja plošča, snemljiva Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm Zadnja plošča, enodelna
Mere	Širina: 800 mm Višina: 1.800 mm Globina: 300 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	699 mm x 1.696 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Razred zaščite NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IK koda	IK10
Število vrat	1
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	108,53 kg
Bruto teža	117,6 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	449,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261

Features

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x300 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration