

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5832.600

# Sistem prostostojećih ohišij VX SE

State: 27.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5832.600 - Sistem prostostoječih ohišij VX SE

Enojno ohišje iz jeklene pločevine z robustnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema ter privijačeno zadnjo ploščo in vrati. Streha in stranice so izdelani iz enega kosa s profiliranim okvirjem. Sistemsko združljiva in razširljiva z dodatki VX25. Poveča učinkovitost, saj stranskih plošč ni treba montirati, velike širine ohišij pa nadomeščajo manjše povezane kombinacije.



## Features

|                     |  |
|---------------------|--|
| Št. Modela          | SE 5832.600  |
| Material            | Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm<br>Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm<br>Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm<br>Plošče z uvodnicami: jeklena pločevina, 1,5 mm<br>Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm |
| Površinska obdelava | Ohišje, vrata in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanost, teksturirana barva<br>Montažna plošča in plošče z uvodnicami: pocinkano   |
| Barva               | RAL 7035   |

# Features

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Obseg dobave                      | Ohišje, zaprt zgornji del in stranice<br>Vrata<br>Zapiranje vrat pri enokrilih ohišjih, možnost zamenjave na nasprotno stran<br>Montažna plošča<br>Kabelske uvodnice<br>Zadnja plošča, snemljiva<br>Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica<br>2 luknjani tirnici 18 x 39 mm<br>Zadnja plošča, enodelna |
| Mere                              | Širina: 800 mm<br>Višina: 2.000 mm<br>Globina: 400 mm  |
| Mere montažne plošče (Š x V)      | 699 mm x 1.896 mm  |
| Razred zaščite po IEC 60 529      | IP 55  |
| Razred zaščite NEMA               | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Tipaska ocena po UL 50E           | Type 1<br>Type 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12   |
| IK koda                           | IK10   |
| Število vrat                      | 1  |
| Osnovni material                  | Sheet steel  |
| Paketi                            | 1 pc(s).   |
| Neto teža                         | 126,7 kg   |
| Bruto teža                        | 128,2 kg   |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 368,55 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opomba o kategoriji PCF           | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana   |
| Carinska tarifna številka         | 94032080   |
| ETIM 9                            | EC000261   |

# Features

---

|              |  |
|--------------|--|
| ETIM 8       | EC000261   |
| ECLASS 8.0   | 27180101   |
| Opis izdelka | VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front |

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)   |
| Certificates | Surface finish<br>Protection category  |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK<br>PCF-declaration |