

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5834.680

## Sistem prostostoječih ohišij VX SE

State: 27.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5834.680 - Sistem prostostoječih ohišij VX SE IP 66/ NEMA 4

Prostostoječe ohišje iz jeklene pločevine s stabilnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema, zadnjo ploščo in vrati, pritrjenimi z vijaki. Streha in stranice iz enega kosa s profilnim okvirjem. Popolnoma združljivo s sistemom povezovalnih ohišij VX25. Večja učinkovitost brez potrebe po namestitvi stranskih plošč. Izboljšana zaščita z razredom zaščite IP 66 / NEMA 4.



## Features

Št. Modela	SE 5834.680
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm Zadnja plošča: jeklena pločevina, 1,5 mm Osnova: jeklena pločevina, 1,5 mm Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm
Površinska obdelava	Ohišje, vrata in zadnja plošča: temeljni premaz, prašno barvna zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana Podnožje: temeljni premaz, prašno barvano, teksturirana barva
Barva	RAL 7035

# Features

Obseg dobave	Ohišje, zaprt zgornji del in stranice Vrata Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Montažna plošča Osnovna plošča, plošča z uvodnicami Zadnja plošča, snemljiva Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	699 mm x 1.896 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Razred zaščite NEMA	NEMA 4
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 4 Type 12
IK koda	IK10
Število vrat	1
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	148 kg
Bruto teža	152 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	434,36 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Features

---

Opis izdelka	VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, IP66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front
--------------	---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration