

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.276

# Omrežni nosilec TX CableNet

State: 6.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.276 - Omrežni nosilec TX CableNet s steklenimi vrati

TX CableNet – izboljššan prihranek prostora z IT ohišji brez prevelike širine ali globine. IT omrežno ohišje je zato primerno tudi za uporabo v manjših IT omrežnih strukturah in je že optimalno pripravljeno za individualno notranjo opremo.



## Features

|                     |   |
|---------------------|---|
| Št. Modela          | TX 7888.276   |
| Zasnova             | 1. generacija<br>s steklenimi vrati<br>s stranskimi ploščami  |
| Opis izdelka        | TX CableNet - nova raven upravljanja kablov. Ohišje za IT omrežja z nadzornimi vrati, pripravljena za individualno notranjo opremo.   |
| Prednosti           | Priročen dostop: Stranske plošče in vrata se enostavno namestijo in odstranijo za hiter dostop do notranjega prostora ohišja<br>Pribor, združljiv s TS in VX<br>Obsežna ponudba pribora za notranjo konfiguracijo po meri |
| Material            | Ohišje: jeklena pločevina<br>Vrata: jeklena pločevina, 1,2 mm<br>Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm<br>482,6 mm (19") montažni kotniki: jeklena pločevina, 2 mm<br>Stranska plošča: jeklena pločevina, 1,2 mm     |
| Površinska obdelava | Okvir ohišja: temeljni premaz<br>Plošče ohišja: Temeljni premaz, prašno barvano   |

# Features

|   |  |
|---|--|
| General colour                          | RAL 7035   |
| Barva                                   | RAL 7035   |
| Obseg dobave                            | Ohišje s steklenimi sprednjimi in zadnjimi vrati<br>Okvir ohišja z vrati in strešno ploščo<br>Steklena sprednja vrata iz jeklene pločevine, 180° tečaji<br>Zadnja vrata iz jeklene pločevine, zaprta, enodelna, 130° tečaji<br>Pritrdilni element spredaj in zadaj: okrasni ročaj z varnostno ključavnico 3524 E<br>Stranske plošče, možnost zaklepanja, vključno z varnostno ključavnico 3524 E<br>Strešna plošča, enodelna, s skritim izrezom za montažno ploščo ventilatorja<br>Dva 482,6 mm (19") montažna kotnika, spredaj in zadaj<br>IPPC paleta<br>482,6 mm (19") montažni kotniki |
| Mere                                    | Širina: 600 mm<br>Višina: 1.200 mm<br>Globina: 600 mm  |
| Enote                                   | 24 U   |
| Enote                                   | 24 U   |
| Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno) | 345 mm   |
| Zasnova                                 | with side panels   |
| Design doors                            | zaprto   |
| Zasnova zadnjih vrat                    | Vrata iz jeklene pločevine, enodelna, zaprta   |
| Zasnova sprednjih vrat                  | Steklena vrata, enodelna<br>Z enoslojnim varnostnim steklom debeline 3 mm<br>Kot odpiranja vrat pri povezovanju: maks. 105°  |
| Nosilnost                               | 5000 N   |
| Nosilnost                               | 5.000 N  |

# Features

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Opomba                    | Za opremljanje odprtih za napeljavo kablov za namestitve modula ventilatorja so potrebne krtačne letve, če so bile uporabljene ali če je bil odstranjen pokrov.<br>Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range. |
| Osnovni material          | Sheet steel   |
| Paketi                    | 1 pc(s).  |
| Neto teža                 | 70 kg   |
| Bruto teža                | 75 kg   |
| Carinska tarifna številka | 94032080  |
| ETIM 9                    | EC002499  |
| ETIM 8                    | EC002499  |
| ECLASS 8.0                | 27180207  |
| Opis izdelka              | TX CableNet network rack with glazed door, 600x1200x600 mm, 24 U, with side panels, RAL 7035  |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)  |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |