

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.532

Omrežni nosilec TE 8000

State: 5.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.532 - Omrežni nosilec TE 8000

TE 8000 IT enclosure with glazed door, prepared for individual interior installation.

Features

Št. Modela	TE 7888.532
Zasnova	brez stranskih plošč
Prednosti	Brez okvirja Optimalna dostopnost Enostavno razstavljanje in tudi enostavna namestitvev Zamenljiv tečaj vrat
Material	Jeklena pločevina Steklena vrata: enoslojno varnostno steklo, 3 mm
Površinska obdelava	Montažni okvir: Temeljni premaz Plošče ohišja: prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Samostoječi 482,6 mm (19") montažni okvirji, spredaj in zadaj, z nastavljivo globino Steklena sprednja vrata, vključno s 130° tečajem, okrasnim ročajem in varnostno ključavnico 3524 E Vrata iz jeklene pločevine na zadnji strani, vključno s 130° tečajem, varnostna ključavnica 3524 E Osnovni okvir z največjim izrezom (za opsijsko postavitvev z modularnimi ploščami) Strešna plošča s skritim izrezom za vhod kablov in opsijskim ventilatorjem 4 nivelirne noge, M10 (priložene) 4 distančniki, 20 mm (priloženi) za dvig strešne plošče Komplet za povezovanje
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 800 mm
Enote	42 U

Features

Enote	42 U
Prosti montažni prostor do višine 482,6 mm (19"), spredaj/zadaj	130 mm / 130 mm /
Razdalja med nivoji (kot je dobavljeno)	495 mm
Nosilnost	4.000 N
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 20
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	90,25 kg
Bruto teža	93 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis izdelka	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x800 mm, 42 U, With glazed door, without side panels

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------