

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5853.680

Sistem prostostoječih ohišij VX SE

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5853.680 - Sistem prostostoječih ohišij VX SE IP 66/ NEMA 4X

Prostostoječe ohišje iz jeklene pločevine s stabilnim ohišjem, dvema integriranima montažnima nivojema, zadnjo ploščo in vrati, pritrjenimi z vijaki. Streha in stranice iz enega kosa s profilnim okvirjem. Popolnoma združljivo s sistemom povezovalnih ohišij VX25. Večja učinkovitost brez potrebe po namestitvi stranskih plošč. Izboljšana zaščita z razredom zaščite IP 66 / NEMA 4X.



Features

Št. Modela	SE 5853.680
Material	Ohišje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanost Zadnja plošča: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, brušena zunanost Montažna plošča: jeklena pločevina, 3,0 mm Podnožje: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Površinska obdelava	Ohišje, zadnja plošča in vrata: brušeno, zrnatost 400 Montažna plošča: pocinkana Podnožje: brez premaza

Features

Obseg dobave	Ohišje, zaprt zgornji del in stranice Vrata Vrata s tečaji na desni, možnost menjave na levo Zadnja plošča, snemljiva Montažna plošča Osnovna plošča, plošča z uvodnicami Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica 2 luknjani tirnici 18 x 39 mm
Mere	Širina: 800 mm Višina: 2.000 mm Globina: 600 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	699 mm x 1.896 mm
Razred zaščite po IEC 60 529	IP 66
Razred zaščite NEMA	NEMA 4X
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
IK koda	IK10
Število vrat	1
Opomba	Zaradi trdote materiala priporočamo uporabo kovinskih Torx vijakov 2486.400 za notranjo namestitev
Osnovni material	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	149 kg
Bruto teža	153 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	462,09
Carinska tarifna številka	94032080

Features

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis izdelka	VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish Protection category
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration